

品番：EA948TF-14A

品名：48.6mm 17°ジョイント(両締ボルト止金具/平面用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,030円(税抜) / 2,233円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/11 03:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|       |                 |         |                 |
|-------|-----------------|---------|-----------------|
| 適用パイプ | 48.6mm          | サイズ     | 140×40×60mm     |
| 重量    | 490g            | 材質      | ダクタイル(FCD450)   |
| 表面処理  | 溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ | 止めビス    | ステンレスビス(M8-8mm) |
| 締付工具  | 六角レンチ(4mm)      | ボルト取付用穴 | φ12mm           |

単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具  
肉厚1.8・2.4mmどちらのパイプにも使用可能

屋外専用シリーズ

溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立

固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上げを実現

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.