

品番：EA948TF-36

品名：48.6mm 丸木止めハ°17°ジョイント(幅45/直交)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/21 18:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1396ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                    |  |          |            |
|------------------------------------|--|----------|------------|
| 用途                                 | 物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定 | 適用パイプ    | 48.6mm     |
| サイズ(W×D×H)                         | 60×50×92.5mm                           | 重量       | 420g       |
| 材質                                 | SS400                                  | 表面処理     | 溶融亜鉛メッキ    |
| 止めビス                               | パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本             | 締付トルクの目安 | 12.5N(参考値) |
| 使用工具                               | 4mm六角レンチ                               |          |            |
| 溶融亜鉛メッキ処理により高耐食                    |  |          |            |
| 組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。 |  |          |            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.