

品番 : EA948TF-40

品名 : 48.6mm パイプジョイント(直交ケンダミ)



販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

用途	フェンスやラック作りに	適合パイプ	単管パイプ $\phi$ 48.6mm
締付トルク	30N(推奨値)	引張荷重	許容値: 762kg 最大値: 約952kg
使用工具	六角レンチ(8mm)	サイズ	114(W)×65(D)×65(H)mm
重量	約800g	材質	ダクタイル鋳鉄(FCD-450)(電解亜鉛メッキ)
付属品	スチールビス(M16-16)×2		

単管パイプ  $\phi$  48.6mm専用の単管ジョイント

ビスが大きいため初心者でも扱いやすく、光沢が美しい美観に優れたタイプ

仮設クランプ同様に直交で使用する継ぎ手ですが、単管パイプの様に丸みを帯びており突起がないため、接触による怪我の恐れが軽減されます。

屋内専用のため、屋外で使用する場合は防錆処理を必ず行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.