

品番：EA948TF-7

品名：48.6mm ハ° 17° ジョイント(T継ぎ/3本ジョイント用)



販売価格	2,720円(税抜)／2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜)／2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/17 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1444ページ		



仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ(W×D×H)	80×60×95mm
重量	740g	材質	ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)	締付工具	六角レンチ(4mm)
パイプと金具接続時の引張強度	578Kg(参考値)	パイプ締付時のトルク目安	12.5N(参考値)
単管パイプφ48.6mm用			
3本ジョイント用			
屋外専用シリーズ			
表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。			
ビスが目立たずスマートな外観です。			