


品番：EA948TF-91A

品名：M12 キャスター取付用金具(50kgタイプ / コーナー型)



販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 18:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



#### 仕様

適用パイプ	φ48.6mm	ねじサイズ	M12
材質	ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)	止めビス	M16-16(電気亜鉛メッキ)
締付金具	六角レンチ(8mm)	耐荷重	50kg
単管パイプφ48.6mm用			
M12キャスター取付金具			
コーナー型			
止めビス付			
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。 耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.