


品番 : EA948TG-14

品名 :  $\phi 31.8 \times \phi 31.8$ mm パイプジョイント金具



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1446ページ		



## 仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AFJ-318
適用パイプ	$\phi 31.8$ mm	全長	38mm
重量	90g	付属蝶ボルトサイズ	M4×25mm
材質	ジョイント:溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ) 付属蝶ボルト:鉄(三価クロームメート)	色	シルバー

### アメリカンフェンス専用

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用します。

パイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、簡単にフェンスを連結させることができます。

※フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますので、お求めの際は必要数を確認していただきご購入下さい。

※フェンス、杭・柱は別途お買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.