




品番：EA949AB-17

品名：M1.4x10mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)



販売価格	115円(税抜) / 127円(税込)		
カタログ価格	115円(税抜) / 127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/06 13:30現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1275ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SNZS-M1.4-10
用途	上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機 器に	サイズ	M1.4×10mm (ピッチ:0.3)
ネジの呼び	M1.4	最大締付けトルク	0.07N・m
材質	ステンレス(SUSXM7(SUS304相 当))	重量	0.024~0.09g
入数	5本		
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ			
精密機器用の微細ねじ			
並目ねじ			
+: 特殊なべ頭			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.