

品番：EA949AE-157

品名：M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| カタログ価格 | 420円(税抜) / 462円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/03/23 22:57現在) | | |
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1274ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------|
| サイズ | M5×40 | ピッチ | 0.8 |
| ステンレスの強度 | A2-50相当(耐力 495N/mm ²) | 材質 | ステンレス(SUS SF-160) |
| 入数 | 12 | | |
| 並目ねじ | | | |
| (+)ナベ頭 | | | |
| 有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|----------------------|
|  | 品番 | EA949AE-154 |
| | コメント | ねじ部の長さの違い(40mm→16mm) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.