

品番：EA949AT-13

品名：M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 220円(税抜) / 242円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 220円(税抜) / 242円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 26 (2026/06/20 01:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 16                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1273ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                  |                 |       |             |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 材質                               | ステンレス(SUS XM-7) | セムス種類 | P=2(特殊ばね座金) |
| サイズ                              | M4×10           | ピッチ   | 0.7         |
| 入数                               | 16              |       |             |
| 並目ねじ                             |                 |       |             |
| (+)ナベ頭                           |                 |       |             |
| 波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。 |                 |       |             |
| 締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮             |                 |       |             |
| 耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい         |                 |       |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.