


品番：EA949CW-53

品名：G 1/2"/ 10mbar バルブキャップ



販売価格	920円(税抜)／1,012円(税込)			
カタログ価格	920円(税抜)／1,012円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 01:18現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-1/2L
低圧作動	10mbar	サイズ(mm)	A: PF1/2、C: 31、 D: 30、E: 14
材質	キャップ・ネジ: ポリアミド、 スプリング: SUS302、 パッキン: ニトリルゴム(NBR)		
ガソリン・アルコールの使用不可			
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。			
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.