


品番：EA949CW-61

品名：G 1/4"/100mbar バルブキャップ



販売価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-1/4H
低圧作動	100mbar	サイズ(mm)	A: PF1/4, C: 31, D: 30, E: 8
材質	キャップ・ネジ: ポリアミド、 スプリング: SUS302、 パッキン: ニトリルゴム(NBR)		

ガソリン・アルコールの使用不可

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。

圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.