品番: EA949CW-62

品名: G 3/8"/100mbar バルブキャップ



販売価格	950円(税抜)/1,045円(税込)					
カタログ価 格	950円(税抜)/1,045円(税込)					
在庫数	最新在庫: 15 (2025/11/14 18:25現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1263ページ					





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-3/8H
ねじサイズ	G3/8	キャップ径	φ31mm
全高	30mm	設定圧力	100hPa
使用温度	-30~120℃	材質	キャップ・ネジ:ポリアミド スプリング:SUS302 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
質量	12g		

圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。

外部の空気を吸気しません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ