


品番：EA949CW-63

品名：G 1/2"/100mbar バルブキャップ



販売価格	905円(税抜)／ 996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜)／996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 （2026/02/19 07:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-1/2H
ねじサイズ	G1/2	キャップ径	φ 31mm
全高	30mm	設定圧力	100hPa
使用温度	-30～120℃	材質	キャップ・ネジ: ポリアミド、 スプリング: SUS302、 パッキン: ニトリルゴム(NBR)
質量	12g		

圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

