品番: EA949CX-44

品名: G 3/4" オイルウィンドウ(スタ-型)



販売価格	655円(税抜) / 721円(税込)				
カタログ価 格	655円(税抜)/721円(税込)				
在庫数	最新在庫: 112 (2025/11/13 20:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1264ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-20
ねじサイズ	G3/4	窓径	20mm
外径	31.5mm	ねじ長さ	10.5mm
締付トルク	6~8N·m	材質	本体・窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30~100℃	質量	8g

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ