

品番 : EA949CX-51


品名 : G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 730円(税抜) / 803円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 730円(税抜) / 803円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/10 22:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 品番       | EA949CX-51            |
| 品名       | G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) |
| メーカー     | イマオコーポレーション           |
| 型番       | FG-10N                |
| 本体材質     | ナイロン樹脂                |
| レベル盤材質   | アルミニウム                |
| 窓材質      | 特殊透明ポリアミド             |
| オイルシール材質 | NBR(ニトリルゴム)           |
| ねじ式取付型   |                       |
| 使用温度     | -30~100℃              |
| RoHS対応品  |                       |



#### 仕様

|          |                              |      |           |
|----------|------------------------------|------|-----------|
| メーカー     | イマオコーポレーション                  | 型番   | FG-10N    |
| サイズ(mm)  | A:G3/8、B:11、C:24、<br>D:8、E:7 | 本体材質 | ナイロン樹脂    |
| レベル盤材質   | アルミニウム                       | 窓材質  | 特殊透明ポリアミド |
| オイルシール材質 | NBR(ニトリルゴム)                  |      |           |
| ねじ式取付型   |                              |      |           |
| 使用温度     | -30~100℃                     |      |           |
| RoHS対応品  |                              |      |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.