


品番 : EA949CX-54

品名 : G 1 " オイルウィンドウ(スター型)



販売価格	740円(税抜)／814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/15 05:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FG-21N
ねじサイズ	G1	窓径	23mm
外径	42.5mm	ねじ長さ	11mm
締付トルク	10~12N·m	材質	本体:ポリアミド 窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30~100°C	質量	15g

ねじ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

