品番: EA949CX-66

品名: 40mm オイルウィンドウ(ライン型)



販売価格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)				
カタログ価 格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/13 18:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1264ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LE-40
外径	43mm	窓径	28mm
厚さ	14mm	取付穴径	40mm
使用温度	-30~100℃	材質	本体・窓:ポリカーボネート レベル盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム
質量	13g		

はめ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の 損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。

RoHS対応品

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングへグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.