

品番 : EA949DJ-1090

品名 : M10x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| カタログ価格 | 565円(税抜) / 622円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/13 17:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|--------|-----------|----|----|
| M10x90 | ISO 898-1 | 個 | 2 |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------|-----|-------------|
| サイズ | M10×90 | ピッチ | 1.5(並目) |
| ねじ部の長さ | 32mm(半ねじ) | 硬度 | HRC38-43 |
| 耐力 | 1170N/mm ² | 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) |
| 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 | 入数 | 1個 |
| アンブラコ社製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.