

品番 : EA949DJ-2025

品名 : M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



#### 仕様

サイズ	M12×25	ピッチ	1.75(並目)
硬度	HRC38-43	耐力	1170N/mm <sup>2</sup>
材質	合金鋼(黒色酸化被膜)	製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051
入数	1個		
全ねじ			
アンブラコ社製			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.