

品番 : EA949DJ-2060


品名 : M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/12 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



品名	規格	単位	在庫
M12x60	ISO 898-1	個	25



仕様

サイズ	M12×60	ピッチ	1.75(並目)
ねじ部の長さ	36mm(半ねじ)	硬度	HRC38-43
耐力	1170N/mm ²	材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051	入数	1個
アンブラコ社製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.