

品番 : EA949DJ-4080


品名 : M20x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



EA949DJ	
品名	M20x80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
品番	EA949DJ-4080
規格	JIS B 1137
材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
強度	12.9
長さ	80mm
径	M20
ピッチ	2.5mm
穴径	18mm
穴深	10mm
全長	80mm
ねじ部長さ	52mm
重量	約 1.2kg
包装	袋
入数	1個



仕様

サイズ	M20×80	ピッチ	2.5(並目)
ねじ部の長さ	52mm(半ねじ)	硬度	HRC38-43
耐力	1125N/mm ²	材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051	入数	1個
アンブラコ社製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.