

品番 : EA949DJ-440

品名 : M4 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 295円(税抜) / 325円(税込) | | |
| カタログ価格 | 295円(税抜) / 325円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/04/12 20:04現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------|-----|-------------|
| サイズ | M4×40 | ピッチ | 0.7(並目) |
| ねじ部の長さ | 20mm(半ねじ) | 硬度 | HRC38-43 |
| 耐力 | 1170N/mm ² | 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) |
| 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 | 入数 | 2個 |
| アンブラコ社製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.