

品番 : EA949DJ-816

品名 : M8 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 305円(税抜) / 336円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 305円(税抜) / 336円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/07/01 00:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1259ページ                       |      |   |



#### 仕様

|         |             |        |                              |
|---------|-------------|--------|------------------------------|
| サイズ     | M8×16       | ピッチ    | 1.25(並目)                     |
| 硬度      | HRC38-43    | 耐力     | 1170N/mm <sup>2</sup>        |
| 材質      | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、<br>JIS G 1051 |
| 入数      | 2個          |        |                              |
| 全ねじ     |             |        |                              |
| アンブラコ社製 |             |        |                              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.