

品番 : EA949DN-1080

品名 : M10x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



品名	規格	サイズ	材質	表面処理	引張強度	締付トルク	入数
M10x80	ISO 14.9	M10x80	鉄(KNDS4)	黒色酸化被膜	1400N/mm ²	87.0N・m	1個

仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M10×80(並目)
ピッチ	1.5	引張強度	1400N/mm ²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	87.0N・m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	半ねじ	入数	1個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.