品番: EA949DN-2020

品名: M12x 20mm[超強度・超張力] 六角穴付ボルト(1本



販売価格	410円(税抜)/ 451円(税込)				
カタログ価格	410円(税抜)/451円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/16 20:35現在)				
商品入数	1	販売単位	袋		
カタログページ	1310ページ				











## 仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M12×20(並目)
ピッチ	1.75	引張強度	1400N/mm²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	151.8N·m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	全ねじ	入数	1個

超強度·超張力

日本製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.