

品番 : EA949DN-2040

品名 : M12x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本)



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/04 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



全ねじ 半ねじ



金ねじタイプ



仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M12×40(並目)
ピッチ	1.75	引張強度	1400N/m ²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	151.8N・m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	全ねじ	入数	1個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.