

品番 : EA949DN-316

品名 : M3 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 265円(税抜) / 292円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 265円(税抜) / 292円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/04 12:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1260ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                |       |                      |
|---------|----------------|-------|----------------------|
| 規格      | ISO 14.9       | サイズ   | M3×16(並目)            |
| ピッチ     | 0.5            | 引張強度  | 1400N/m <sup>2</sup> |
| 硬度      | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 2.2N・m               |
| 材質      | 鉄(KNDS4)       | 表面処理  | 黒色酸化被膜               |
| 仕様      | 全ねじ            | 入数    | 2個                   |
| 超強度・超張力 |                |       |                      |
| 日本製     |                |       |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.