

品番 : EA949DN-550

品名 : M5 x50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)



販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/04 10:54現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1260ページ		



仕様

規格	ISO 14.9	サイズ	M5×50(並目)
ピッチ	0.8	引張強度	1400N/m ²
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	10.6N・m
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
仕様	半ねじ	入数	2個
超強度・超張力			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.