品番: EA949DN-812

品名: M8 x 12mm[超強度・超張力] 六角穴付ボルト(1本



販売価格	<b>250円</b> (税抜)/275円(税込)				
カタログ価 格	250円(税抜)/275円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 20:35現在)				
商品入数	1	販売単位	袋		
カタログページ	1310ページ				











## 仕様

仕様	全ねじ	入数	1個
材質	鉄(KNDS4)	表面処理	黒色酸化被膜
硬度	HRC44~50(伸び9%)	締付トルク	43.9N·m
ピッチ	1.25	引張強度	1400N/mm²
規格	ISO 14.9	サイズ	M8×12(並目)

超強度·超張力

日本製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.