

品番 : EA949DT-806

品名：M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)			
カタログ価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 04:06現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				

[illegible][illegible][illegible]

仕様

ボルトサイズ	M8×60	頭対辺(mm)	13
材質	ステンレス(SUS316L)	仕様	半ネジ
規格	ISO 8.8		
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性			
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
大気中の最高使用温度600℃			
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性			
ピッチ	1.25		
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.