

品番：EA949DT-811

品名：M 8x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/08 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1298ページ		



◆Bumax 六角ボルト

◆製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180

◆材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)

◆仕入れ規格 ISO 2010 (JIS B 1180, JIS B 1181)

◆強度クラス Class 80

◆材質指定 SUS316L

◆表面処理 840/1000

◆使用温度範囲 -200℃～500℃

◆機械的特性比較

規格	材質	強度
A2-50	500	21.0
A4-70	700	21.0
A4-80	800	21.0
A4-90	900	21.0

◆化学組成比較 機械特性比較のグラフ

規格	材質	強度
A2-50	500	21.0
A4-70	700	21.0
A4-80	800	21.0
A4-90	900	21.0

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316L)	1.012
Bumax 80	1.006
Bumax 100	1.007

◆ボルトの材質による摩耗係数の比較

規格	摩耗係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Bumax 80	0.19
Bumax 100	0.11

◆Bumax 六角ボルト

規格	強度
A2-50	500
A4-70	700
A4-80	800
A4-90	900

◆Bumax 六角ボルト

規格	強度
A2-50	500
A4-70	700
A4-80	800
A4-90	900

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	ボルトサイズ	M8×90
ピッチ	1.25(並目)	頭対辺	13mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	半ネジ
強度クラス	Class 80	使用温度範囲	-200℃～500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

