

品番 : EA949FX-202

品名 : 木工用ビスセット (中細・細・極細)



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
カタログ価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1336ページ		



仕様

<セット内容>	<19点セット> 極細(半ねじ): 2.6×20mm(90本)、2.6×27mm(80本) 2.6×32mm(70本)、2.6×37mm(60本) 2.6×45mm(50本) 細(全ねじ): 3.4×25mm(90本)、3.4×30mm(90本) 細(半ねじ): 3.4×40mm(60本)、3.4×45mm(50本) 3.4×50mm(50本)、3.8×65mm(40本) 3.8×75mm(40本) 中細(半ねじ): 4×30mm(60本)、4×37mm(40本) 4×45mm(30本)、4×50mm(30本) 4.3×65mm(30本)、4.7×75mm(20本) 4.7×90mm(20本)	用途	極細: フロアー、羽目板の取り付けなどに最適 細: MDF材、LVL材の枠組みなどに最適 中細: 家具造り、硬木などに最適
材質	鉄鋼線(クロメート)	頭形状	(+)特殊フレキ頭
ケースサイズ	300×206×39mm		
フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。			

十字穴が深く潰れ難いです。

極細ビスはローレット仕様で、引き寄せ抜群です。

中細ビスはカット刃で、木材表面を丸く削ることによってより綺麗な仕上がりになります。

細・中細ビスはネジ山先端にノコ刃付で、木材との摩擦を低減します。

細・中細ビスは先端は割れ防止カット刃付き

細・中細ビスは下穴無しで一発締め付けます。

屋内専用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.