


品番 : EA949H-1

品名 :  $\phi 25\text{mm}/W5/16'' \times 27\text{mm}$  アジヤストベイス(SUS/首振)



販売価格	240円(税抜)／264円(税込)		
カタログ価格	240円(税抜)／264円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/19 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		



## 仕様

ベースサイズ	$\phi 25 \times 13\text{mm}$	全高	40mm
ねじサイズ	W5/16×27mm	耐荷重	120kg
材質	ネジ部:スチール(クロムメッキ) カバー:ステンレス(SUS304) 底部:PP	重量	26g

約8°の首振り機構付きで、傾斜がある場所でも使えます。

取り付けや調節に便利な十字穴付

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.