品番: EA949H-41

品名: φ40mm/ M8x 60mm/ 600kg アジャストベース(スチール)



販売価格	890円(税抜)/979円(税込)				
カタログ価格	890円(税抜)/979円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/14 23:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1755ページ				









仕様

材質	底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間 圧造用炭素、鋼線材(SWRCH)	耐荷重	600kg
ベース径	40mm	全長	79mm
ねじサイズ	M8×1.25	重量	76g
仕上げ	電着塗装		

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの足です。特に重量用に適しています。

滑止用のゴムが付いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.