品番: EA949H-45

品名: φ60mm/M20x100mm/1000kg アジャストベース(スチール)



販売価格	1,980円 (税抜)/ 2,178円(税込)				
カタログ価 格	1,980円(税抜)/2,178円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/15 00:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1755ページ				









仕様

材質	底部ベース:クロロプレンゴム、底部金 具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間 圧造用炭素、鋼線材(SWRCH)	耐荷重	1000kg
ベース径	60mm	全長	130mm
ねじサイズ	M20×2.5	重量	475g
仕上げ	電着塗装		

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの足です。特に重量用に適しています。

滑止用のゴムが付いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.