

品番：EA949H-45

品名：φ60mm/M20x100mm/700kg アジャストベース(スチール)




販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



商品説明

- ※調整は両側から行うことができます。
- ※プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。
- ※調整は両側から行うことができます。
- ※調整は両側から行うことができます。



カタログ訂正

●耐荷重…(誤)1000kg(正)700kg(No.57 9048)

仕様

用途	一般機器、設備	ボルトサイズ	M20×100mm
ピッチ	2.5mm	ベース径	60mm
全長	130mm	耐荷重	700kg
材質	底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC) ねじ:冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)	仕上げ	電着塗装
重量	475g		

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後も、高さが自由に調整できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

