

品番：EA949H-51


品名：φ40mm/ M8x 60mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



商品説明
※調整可能な高さを実現しています。
※プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。
※座とボルトの間にナイロンワッシャを使用するため、あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。



仕様

用途	一般機器、設備	ボルトサイズ	M8×60mm
ピッチ	1.25mm	ベース径	40mm
全長	78.5mm	耐荷重	300kg
材質	底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	仕上げ	パシペート処理
重量	72g		

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。

耐蝕性に優れたステンレス製

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

