


品番 : EA949H-52

品名 : $\phi 40\text{mm}/\text{M}10 \times 50\text{mm}/300\text{Kg}$ アジヤストベース(ステンレス)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



仕様

用途	一般機器、設備	ボルトサイズ	M10×50mm
ピッチ	1.5mm	ベース径	40mm
全長	70mm	耐荷重	300kg
材質	底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	仕上げ	パシペート処理
重量	92g		

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。

耐蝕性に優れたステンレス製

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

