

品番：EA949H-55


品名：φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)



販売価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



商品説明
※調整範囲は必ずご確認ください。
※プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。
※調整範囲は調整可能な範囲で調整してください。必ず
調整範囲を超えても、高さ自由に調整できます。



仕様

用途	一般機器、設備	ボルトサイズ	M20×100mm
ピッチ	2.5mm	ベース径	60mm
全長	130mm	耐荷重	700kg
材質	底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)	仕上げ	パシペート処理
重量	466g		
滑り止め用のゴムが付いています。			
プラスドライバーで簡単に取り付け可能			
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。 あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。			
耐蝕性に優れたステンレス製			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

