

品番：EA949H-55


品名：φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,460円(税抜) / 6,006円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,460円(税抜) / 6,006円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/12 15:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1707ページ                      |      |   |



商品説明  
※調整範囲は必ずご確認ください。  
※プラスドライバーで簡単に取り付け可能です。  
※調整範囲は調整可能な範囲で調整してください。必ず  
調整範囲を超えても、高さ自由に調整できます。



## 仕様

|     |  |        |           |
|-----|--|--------|-----------|
| 用途  | 一般機器、設備  | ボルトサイズ | M20×100mm |
| ピッチ | 2.5mm  | ベース径   | 60mm      |
| 全長  | 130mm  | 耐荷重    | 700kg     |
| 材質  | 底部ベース:クロロプレンゴム<br>底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)<br>ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304) | 仕上げ    | パシペート処理   |
| 重量  | 466g   |        |           |

滑り止め用のゴムが付いています。

プラスドライバーで簡単に取り付け可能

座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。  
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。

耐蝕性に優れたステンレス製

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

