

品番：EA949HA-251

品名：φ40mm/M 8x 11mm アジャスターベース



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 150円(税抜) / 165円(税込) | | |
| カタログ価格 | 150円(税抜) / 165円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 08:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1706ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|-------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP40-M8X11 |
| ねじサイズ | M8X11 | ベース径 | 40mm |
| 全長 | 24.5mm | 二面幅 | 17mm |
| 許容荷重 | 2.5kN | 使用温度 | -30~100℃ |
| 材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) | 質量 | 127g |

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.