

品番 : EA949HA-401

品名 :  $\phi 80\text{mm}/M 8 \times 43\text{mm}$  アジヤスター $\wedge$ -入(首振り)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 745円(税抜)／820円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 745円(税抜)／820円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/19 11:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1707ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |                                   |       |           |
|---------|-----------------------------------|-------|-----------|
| メーカー    | イマオコーポレーション                       | 型番    | LVA80S8A  |
| ねじサイズ   | M8X43                             | ベース径  | 80mm      |
| 全長      | 76mm                              | 首振り機構 | 30°       |
| 許容荷重    | 16kN                              | 使用温度  | -30~100°C |
| 材質      | パッド:ポリアミド<br>ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) | 質量    | 83g       |
| RoHS対応品 |                                   |       |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.