


品番：EA949HA-403

品名：φ80mm/M10x 43mm アジヤスターヘッド(首振り)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,030円(税抜) / 1,133円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,030円(税抜) / 1,133円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/11 03:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|  |  |         |                       |
|--|--|---------|-----------------------|
| メーカー   | イマオコーポレーション                            | 型番      | LVA80S10A             |
| 材質   | パッド:ポリアミド、<br>ねじ・ナット:<br>SUM22L(垂鉛メッキ) | サイズ(mm) | ベース径:80、<br>ねじ:M10×43 |
| 耐荷重(kg)  | 16                                     |         |                       |
| 首振り機構(約30°)  |  |         |                       |
| RoHS対応品  |  |         |                       |
| ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 |  |         |                       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.