

品番 : EA949HA-415

品名 :  $\phi 80\text{mm}/\text{M}20\times158\text{mm}$  アジヤスターべー入(首振り)



販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/19 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LVA80L20C
ねじサイズ	M20X158	ベース径	80mm
全長	201mm	首振り機構	30°
許容荷重	18kN	使用温度	-30~100°C
材質	パッド:ポリアミド ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)	質量	464g
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.