

品番 : EA949HA-419

品名 : $\phi 80\text{mm}/\text{M}24\times198\text{mm}$ アジヤスターべー入(首振り)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LVA80L24C
ねじサイズ	M24X198	ベース径	80mm
全長	241mm	首振り機構	30°
許容荷重	18kN	使用温度	-30~100°C
材質	パッド:ポリアミド ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)	質量	734g
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.