

品番：EA949HA-77

品名：φ40mm/M10x21/ 60kg アジャスターボルト(首振)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 11:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



#### 仕様

ベースサイズ	φ40×11.4mm	全高	37mm
ねじサイズ	M10×21mm	耐荷重	60kg
材質	本体・カバー: スチール(クロムメッキ) 底部: エラストマー	重量	60g


約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

底部はすべりにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

RoHS2 10物質対応品

#### 代替品

	<b>品番</b> EA949HA-81 <b>コメント</b> 仕様ご確認下さい
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

