

品番 : EA949HA-77

品名 : $\phi 40\text{mm}/\text{M}10\times21 / 60\text{kg}$ アジャスター・ボルト(首振)



販売価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		



仕様

ベースサイズ	$\phi 40 \times 11.4\text{mm}$	全高	37mm
ねじサイズ	M10×21mm	耐荷重	60kg
材質	本体・カバー:スチール(クロムメッキ) 底部:エラストマー	重量	60g

約10°の首振り機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

底部はすべりにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

RoHS2 10物質対応品

代替品

	品番 EA949HA-81 コメント 仕様ご確認下さい
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

