品番: EA949HA-77

品名: φ40mm/M10x21/60kg アジャスターボルト(首振)



| 販売価格       | <b>1,220円</b> (税抜)/ 1,342円(税込)      |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 1,220円(税抜)/1,342円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 15:45現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1755ページ                             |      |   |  |  |











## 仕様

| ベース径    | 40     | ねじ | M10×21                           |
|---------|--------|----|----------------------------------|
| 耐荷重(kg) | 60     | 材質 | 本体・カバー:スチール(クロムメッキ)<br>底部:エラストマー |
| ベース高さ   | 11.4mm |    |                                  |

首振り機構(約10°)

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.