

品番：EA949HA-78

品名：φ50mm/M10x21/ 60kg アジャスターボルト(首振)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,550円(税抜) / 1,705円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/01 01:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1707ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|-----|--------|
| ベースサイズ | φ50×11.5mm | 全高 | 37.5mm |
| ねじサイズ | M10×21mm | 耐荷重 | 60kg |
| 材質 | 本体・カバー: スチール(クロムメッキ) 底部: エラストマー | 重量 | 87g |

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。

本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.