



品番：EA949HA-9

品名：φ24mm/M 8x30/60kg アジャスターボルト(首振/八角)



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		



仕様

ベースサイズ	24×11mm	全高	41mm
ねじ	M8×30	六角穴二面幅	4mm
耐荷重	60kg	材質	ねじ部:鋼(SWCH) カバー:ポリアミド 底部:エラストマー
重量	18g		

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー・六角棒スパナで行えます。

本体は手で廻しやすい八角形。スパナ(二面幅:24mm)で廻すことも可能です。

本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.